



Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED10/730 Solar

Lámpara solar compacta para exterior con batería de litio incorporada y panel fotovoltaico, sensor de movimiento incorporado, interruptor de botón para cambiar los modos de trabajo y luminaria LED integrada en carcasa de plástico ABS.

Advertencias y seguridad

- Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir la luz del sol para cargar la batería
- Carga el producto bajo la luz solar durante 8 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Datos del producto

Información general		Voltaje del panel	
Controlador incluido	Sí		11 V
Nivel	Valor	Potencia en vatios máxima del panel	5.5 W
Información técnica sobre la luz		Tipo de controlador de carga	PWM
Flujo luminoso	1.000 lm	Cable	-
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	70	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Operación y aspectos eléctricos		Capacidad de configuración	No configurable
Tipo de batería	Iones de litio	Perfil de regulación solar	Motion sensor dimming
Amperes por hora de la batería	3 Ah	Mecánica y carcasa	
Voltaje de la batería	7.2 V	Color de la carcasa	Negro
Ciclos de carga y descarga de la batería	500	Longitud total	313,9 mm
Tipo de panel	Monocristalino	Ancho total	211,3 mm
		Altura total	37,4 mm

Essential SmartBright Solar Compact

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	37 x 211 x 314 mm
Material	Acrilonitrilo butadieno estireno
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	1,310 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVS010 LED10/730 Solar
Nombre del producto completo	BVS010 LED10/730 Solar
Full EOC	872016975825499
Código del pedido	911401887102
N.º de material (12NC)	911401887102
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169758254
Numerador: paquetes por caja externa	8
EAN/UPC - Caja	8720169758292

Plano de dimensiones

