



Essential SmartBright Solar Compact

BVS010 LED10/730 Solar

Lámpara solar compacta para exterior con batería de litio incorporada y panel fotovoltaico, sensor de movimiento incorporado, interruptor de botón para cambiar los modos de trabajo y luminaria LED integrada en carcasa de plástico ABS.

Advertencias y seguridad

- Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir la luz del sol para cargar la batería
- Carga el producto bajo la luz solar durante 8 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Datos del producto

Información general		Voltaje del panel		11 V	
Controlador incluido	Sí	Potencia en vatios máxima del panel	5.5 W		
Nivel	Valor	Tipo de controlador de carga	PWM		
		Cable	-		
		Tipo de conexión de red	Fuera de la red		
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación			
Flujo luminoso	1.000 lm	Regulable	Regulación de intensidad preestablecida		
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Capacidad de configuración	No configurable		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100 lm/W	Perfil de regulación solar	Motion sensor dimming		
Índice de producción de color (IRC)	70				
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa			
Tipo de batería	Iones de litio	Color de la carcasa	Negro		
Amperes por hora de la batería	3 Ah	Longitud total	313,9 mm		
Voltaje de la batería	7.2 V	Ancho total	211,3 mm		
Ciclos de carga y descarga de la batería	500	Altura total	37,4 mm		
Tipo de panel	Monocristalino				

Essential SmartBright Solar Compact

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	37 x 211 x 314 mm
Material	Acrilonitrilo butadieno estireno
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Tipo de cubierta óptica	Policarbonato
Peso neto (pieza)	1,310 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	BVS010 LED10/730 Solar
Nombre del producto completo	BVS010 LED10/730 Solar
Full EOC	872016975825499
Código del pedido	911401887102
N.º de material (12NC)	911401887102
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169758254
Numerador: paquetes por caja externa	8
EAN/UPC - Caja	8720169758292

Plano de dimensiones

