



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED10/765 kit G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

| Información general | | Amperes por hora de la batería | |
|---|----------|--|---|
| Controlador incluido | Sí | | 5 Ah |
| Nivel | Valor | Voltaje de la batería | 3.2 V |
| Período de garantía | 1 años | Ciclos de carga y descarga de la batería | 500 |
| Información técnica sobre la luz | | Tipo de panel | Monocristalino |
| Flujo luminoso | 1,000 lm | Voltaje del panel | 5 V |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K | Potencia en vatios máxima del panel | 6 W |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 150 lm/W | Tipo de controlador de carga | PWM |
| Índice de producción de color (IRC) | 70 | Conexión | - |
| | | Cable | - |
| Operación y aspectos eléctricos | | Tipo de conexión de red | Fuera de la red |
| Frecuencia de línea | - Hz | Controles y atenuación | |
| Tipo de batería | LiFePO4 | Regulable | Regulación de intensidad preestablecida |

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

| | |
|--|--|
| Capacidad de configuración | No configurable |
| Interfaz de control | - |
| Perfil de regulación solar | Preset Dimming |
| Mecánica y carcasa | |
| Color de la carcasa | Gris |
| Longitud total | 371 mm |
| Ancho total | 171 mm |
| Altura total | 44.5 mm |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 45 x 171 x 371 mm |
| Material | Polycarbonato |
| Ubicación de la batería | Inbuilt luminaire |
| Código de protección de ingreso | IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
| Tipo de cubierta óptica | Polycarbonato |
| Peso neto (pieza) | 0.900 kg |

| | |
|--|-------------------------|
| Aprobación y aplicación | |
| Marca CE | Si |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Si |
| Rango de temperatura ambiente | 0 a +45 °C |
| Información del producto | |
| Nombre del producto del pedido | BRC010 LED10/765 kit G2 |
| Nombre del producto completo | BRC010 LED10/765 kit G2 |
| Full EOC | 872016976519199 |
| Código del pedido | 911401894202 |
| N.º de material (12NC) | 911401894202 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC: producto/caja | 8720169765191 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| EAN/UPC - Caja | 8720169765795 |

Plano de dimensiones

