



Luz solar para caminos Essential SmartBright All-In-One

BRC010 LED20/765 kit G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- No se recomienda instalar esta luminaria a más de 4 metros de altura.
- Instala la luminaria en un lugar soleado que no esté a la sombra de árboles, edificios y paredes, así el panel solar podrá recibir el máximo de luz solar para cargar la batería.
- Carga el producto bajo la luz del sol durante al menos 8 horas antes de usarlo por primera vez.
- Funciona al 100% con energía solar. Esta luminaria no necesita ninguna conexión eléctrica externa.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Nivel	Valor
Período de garantía	1 años
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2.000 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W

Índice de producción de color (IRC)	70
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	- Hz
Tipo de batería	LiFePO4
Amperes por hora de la batería	8 Ah
Voltaje de la batería	3.2 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	500
Tipo de panel	Monocristalino

Luz solar para caminos Essential SmartBright All-In-One

Voltaje del panel	4,5 V
Potencia en vatios máxima del panel	8 W
Tipo de controlador de carga	PWM
Conexión	-
Cable	-
Tipo de conexión de red	Fuera de la red

Controles y atenuación

Regulable	Regulación de intensidad preestablecida
Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming

Mecánica y carcasa

Color de la carcasa	Gris
Longitud total	412 mm
Ancho total	203 mm
Altura total	44,5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 203 x 412 mm
Material	Polycarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Peso neto (pieza)	1,310 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRC010 LED20/765 kit G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED20/765 kit G2
Full EOC	872016976520799
Código del pedido	911401894302
N.º de material (12NC)	911401894302
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169765207
Numerador: paquetes por caja externa	5
EAN/UPC - Caja	8720169765801

Plano de dimensiones

