



Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

BRC010 LED10/765 Pro G2

Luz solar para caminos integrada con batería de Ferrofosfato de Litio, panel solar y cargador incorporados en la luminaria. Soporte de brazo opcional para montaje en pared. Sensor de movimiento basado en microondas para optimizar la autonomía de la batería.

Advertencias y seguridad

- Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica, junto con sensor de microondas para maximizar el tiempo de ejecución
- Uso Recomendado Residencial

Datos del producto

Información general		Amperes por hora de la batería	
Controlador incluido	Sí	Amperes por hora de la batería	5 Ah
Nivel	Valor	Voltaje de la batería	3.2 V
Período de garantía	2 años	Ciclos de carga y descarga de la batería	1000
Información técnica sobre la luz		Tipo de panel	Monocristalino
Flujo luminoso	1,000 lm	Voltaje del panel	5 V
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Potencia en vatios máxima del panel	6 W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	150 lm/W	Tipo de controlador de carga	PWM
Índice de producción de color (IRC)	70	Conexión	-
Operación y aspectos eléctricos		Cable	-
Frecuencia de línea	- Hz	Tipo de conexión de red	Fuera de la red
Tipo de batería	LiFePO4	Controles y atenuación	
		Regulable	Regulación de intensidad preestablecida

Lámpara solar All-In-One SmartBright Essential

Capacidad de configuración	No configurable
Interfaz de control	-
Perfil de regulación solar	Preset Dimming
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Gris
Longitud total	371 mm
Ancho total	171 mm
Altura total	44.5 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	45 x 171 x 371 mm
Material	Polycarbonato
Ubicación de la batería	Inbuilt luminaire
Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Tipo de cubierta óptica	Polycarbonato
Peso neto (pieza)	0.900 kg


Aprobación y aplicación

Marca CE	Si
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Rango de temperatura ambiente	0 a +45 °C

Información del producto

Nombre del producto del pedido	BRC010 LED10/765 Pro G2
Nombre del producto completo	BRC010 LED10/765 Pro G2
Full EOC	87201697652199
Código del pedido	911401894502
N.º de material (12NC)	911401894502
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8720169765221
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8720169765825

Plano de dimensiones



	Unit: mm			
TYPE	W	L	H	D
1000lm	171	371	44.5	40
2000lm	203	412	44.5	50
4000lm	228	508	44.5	50

