



Stela+ gen2 Long, Square & Wide

BPP614 LED43-3S/830 PSU II MRN GR 60/76

Stela+ gen2 Long, Square & Wide, Urban road & street light, 35 W, 3483 lm, 3000 K, CRI80, Optique routière standard pour classe ME, Classe de sécurité II, IP66, STD

En 2008, l'arrivée de la famille Stela a marqué une révolution dans le domaine de l'éclairage de la voie publique. Avec Stela+ gen2, nous présentons la prochaine génération de LED ainsi que les ballasts programmables. Le concept de refroidissement et de distribution de la lumière REVOLED est synonyme d'économies d'énergie et de réductions des émissions de CO2 inédites, tout en répondant aux normes d'éclairage actuelles. L'excellente gestion thermique des LED garantit une longue durée de vie, rendant superflu le remplacement des lampes. Le flux par LED accru, le réglage du flux (au moyen de L-Tune) et l'option du flux lumineux constant (CLO) permettent soit de réduire le nombre de LED nécessaires (coût réduit par point lumineux) ou, lorsque l'on utilise le même nombre de LED qu'avant, de réduire la consommation d'énergie (faible coût total de possession).

Données du produit

Informations générales		Garantie	
Code famille lampe	LED43 [LED module 4300 lm]		5 ans
Source lumineuse remplaçable	Non	Données techniques de l'éclairage	
Nombre d'appareillages	1 unité	Rendement du flux lumineux vers le haut	0,5
Driver inclus	Oui	Flux lumineux	3 483 lm
Type de source lumineuse	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Service Tag	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	100 lm/W
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Valeur ajoutée	Performance	Température de couleur	830 blanc chaud


Stela+ gen2 Long, Square & Wide

Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	99° x 156°
Type d'optique d'extérieur	Optique routière standard pour classe ME
Surface projetée effective	0,04 m ²
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Courant d'appel	21 A
Durée courant d'appel	0,225 ms
Consommation électrique	35 W
Facteur de puissance (fraction)	0.98
Connexion	Connexion à vis avec prise et douille
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	26
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Niveau de protection contre les surtensions standard
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Méthacrylate (PMMA)
Matériaux du cache optique/de la lentille	Méthacrylate (PMMA)
Matériaux de fixation	Aluminium
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Embout pour diamètre 60 à 76 mm
Forme du cache optique/de la lentille	Courbe
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	445 mm
Largeur totale	400 mm
Hauteur totale	115 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	115 x 400 x 445 mm
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polyméthacrylate de méthyle


Poids net (pièce)	5,300 kg
Approbation et application	
Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Remarques	* À une température ambiante extrême, le luminaire peut réduire automatiquement son flux afin de protéger ses composants
Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Chromaticité initiale	(0.330, 0.340) SDCM <7
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-2
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤7
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L90
Données sur la durabilité	
Évaluation de la durabilité	Unclassified
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BPP614 LED43-3S/830 PSU II MRN GR 60/76
Nom de produit complet	BPP614 LED43-3S/830 PSU II MRN GR 60/76
Code EOC	87195142077600
Code de commande	20777600
Code 12NC	912300024799
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514207776
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514207776
Code famille de produits	BPP614 [STELA-SQUARE GEN2]

Stela+ gen2 Long, Square & Wide

Schéma dimensionnel



Données photométriques



Polar Normal (separate) - BPP614I - 912300024799

