



CoreLine tempo large

BVP130 LED210-4S/730 A

CoreLine tempo large, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 21000 lm, 153 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	LED210 [LED module 21000 lm]
Cserélhető fényforrás	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Előtét mellékelve	Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED
Szervíz címke	Igen
Lighting Technology	LED
Értéklétra	Teljesítmény
Jótállási idő	5 év
Technikai adatok	
Felfelé irányuló fényhányados	0
Fényáram	21 000 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	135 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	70

A fényforrás színe	730 meleg fehér
Lámpatest fényeloszlása	52° x 102°
Kültéri optika típusa	Aszimmetrikus
Hatékonyan megvilágított terület	0,15 m²
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Induló áramlökés	58 A
Indulási idő	0,34 ms
Teljesítményfelvétel	153 W
Teljesítménytényező (tört)	0.99
Csatlakoztatás	Külső csatlakozó
Kábel	1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B 7 típus)	

CoreLine tempo large

IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Tűlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)	Tűlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén
Teljes harmonikus torzítás	5,03 %
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	Tápegység (be/ki)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház anyaga	Alumínium
Reflektor anyaga	-
Optikai anyag	Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga	Üveg
Rögzítőanyag	Alumínium
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Fali rögzítőelem
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	340,5 mm
Teljes szélesség	422 mm
Teljes magasság	67,4 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	67 x 422 x 341 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]
Normál dőlésszögű oszlopfej	0°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésénél	0°
Optikai búra típusa	Síküveg
Nettó tömeg (darab)	7,500 kg
Vészhelyzeti működés	
Központi vészvilágítás	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Remarks	* Extrém környezeti hőmérsékleten a lámpatest automatikusan csökkentheti a fényerőt az alkatrészek védelme érdekében.
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 – +45 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-7%
Kezdeti színérték	(0.434, 0.403) SDCM <5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Színezegyzés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤5
Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Meghajtó meghibásodási aránya 75 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	10 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 75 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L90
Fenntarthatósági adatok	
Fenntarthatósági besorolás	Unclassified
Javítási kategória	D javítási osztály, ez a termék nem javításra készült.
Életciklusra vetített összevont karbonkibocsátás (A1-A3)	75 kg CO ₂ e
A termékben lévő nem elsődleges anyag aránya	5,11 %
A késztermék újrahasznosítható tartalom aránya	40,9 %
Összes GWP B6 (kg CO ₂ -egyenérték) Deklarált egység	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: Teljesítmény deklarált egység (kW) * Szolgálati idő (óra) deklarált egység * energiamix (kg CO ₂ eq / kWh)
Összes GWP B6 (kg CO ₂ -egyenérték) Funkcionális egység	Kérjük, számolja ki a helyi energiamix értékével: (teljesítmény deklarált egység (kW) * 1000 (lm)) / (lumen kimenet (lm) deklarált egység * 35000 (óra) * energiamix (kg CO ₂ eq / kWh))
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	BVP130 LED210-4S/730 A
Teljes terméknév	BVP130 LED210-4S/730 A
Full EOC	871869990516300
Rendelési kód	90516300
Cikkszám (12NC)	912300057769
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718699905163
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718699905163
Termékcsalád kódja	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]

CoreLine tempo large

Méretezett rajza

