



Прожектор Coreline tempo small gen2

BVP111 LED51-4S/740 OFA52

Прожектор Coreline tempo small gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

Floodlight, Алюміній, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі, Кабель 1,0 м із 3-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels, Зовнішній з'єднувач

Дані про продукцію

Загальна інформація	
Код сімейства ламп	LED51 [LED module 5100 lm]
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Драйвер входить у комплект	Так
Тип модуля джерела світла	LED
Service tag	Так
Технології освітлення	LED
Сходи вартості	Продуктивність
Гарантійний період	5 років
Світлотехнічні	
Коефіцієнт висхідної світловіддачі	0
Світловий потік	4 437 lm
Корельована колірна температура (ном.)	4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	142 lm/W

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	70
Колір джерела світла	740 нейтральний білий
Розширення променя світла світильника	60° x 120°
Тип оптичного пристрою – зовнішній	Асиметричний
Ефективна освітлена площа	0,02 m²
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V
Частота мережі	50 to 60 Hz
Пусковий струм	18 A
Час впуску	0,3 ms
Споживана потужність	31 W
Коефіцієнт потужності (частка)	0.9
Підключення	Зовнішній з'єднувач

Прожектор Coreline tempo small gen2

Кабель	Кабель 1,0 м із 3-полюсним штекером, сумісним з Wieland/Adels
Кількість виробів у MCB (16 A, тип B)	30
Клас захисту IEC	Клас безпеки I
Захист від стрибків напруги (загальний/ диференціальний)	Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 8 кВ у загальному режимі
Загальне нелінійне спотворення	9,7 %

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Драйвер / блок живлення / трансформатор	Блок живлення (Увімк./Вимк.)
Постійний світловий потік	Ні

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Алюміній
Матеріал відбивача	-
Матеріал оптичного пристрою	Полікарбонат
Матеріал світлорозсіювача	Скло
Кріпильний матеріал	Алюміній
Колір корпусу	Сірий
Пристрій для монтажу	Монтажний кронштейн для кріплення на стіну
Форма кришки об'єктива	Плоский
Покриття кришки об'єктива	Прозорий
Загальна довжина	286,9 mm
Загальна ширина	211,5 mm
Загальна висота	64 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	64 x 212 x 287 mm
Код захисту від проникнення	IP66 [Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води]
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	0°
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	0°
Тип кришки об'єктива	Пласке скло
Вага нетто (шт.)	2,570 kg

Робота в аварійному режимі

Центральне аварійне освітлення	Ні
--------------------------------	----

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Знак CE	Так
Знак ENEC	Знак ENEC
Фотобіологічний ризик	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Робоча температура довкілля Tq	25 °C

Діапазон температури довкілля	від -40 °C до +45 °C
-------------------------------	----------------------

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-7%
Початкова колірність	(0.434, 0.403) SDCM <5
Допуск споживання енергії	+/-10%
Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі	+/-2
Стандартне відхилення відповідності кольорів (еліпс МакАдама)	SDCM≤5

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 75 000 год	10 %
Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 100 000 год	10 %
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 75 000 год	L80
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 100 000 год	L90

Дані про екологічну сталість

Рейтинг стійкості	Unclassified
Клас ремонту	Клас ремонту D, цей виріб не призначений для ремонту.
Вбудований вуглець (A1-A3)	48,1 kg CO ₂ e
Співвідношення непервинного матеріалу в продукті	6,38 %
Відсоток вмісту готового продукту, що підлягає переробці	52,5 %
Загальний потенціал глобального потепління (ПГП) B6 (кг CO ₂ -екв.), заявлені одиниці	Будь ласка, розрахуйте, використовуючи значення вашого місцевого енергетичного міксу: Заявлена потужність (кВт) × Термін служби (години) × Енергетичний мікс (кг CO ₂ eq / кВт·год).
Загальний потенціал глобального потепління (ПГП) B6 (кг CO ₂ -екв.), функціональні одиниці	Будь ласка, розрахуйте, використовуючи значення вашого місцевого енергетичного міксу: Заявлена потужність (кВт) * 1000 (лм) / світловий потік (лм) * 35000 (год) * енергетичний мікс(кг CO ₂ екв/кВт·год)

Дані про виріб


Назва замовленого виробу	BVP111 LED51-4S/740 OFA52
Повна назва виробу	BVP111 LED51-4S/740 OFA52
Повний код виробу	872016955679900
Код замовлення	912300060466
Номер матеріалу (12NC)	912300060466
Чисельник — кількість в упаковці	1

Прожектор Coreline tempo small gen2


EAN/UPC - продукт/упаковка	8720169556799
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC - корпус	8720169556799

Код сімейства продуктів	BVP111 [Coreline tempo small gen2]
-------------------------	------------------------------------

Розміри



Фотометричні дані



Polar Normal (separate) - BVP111I - 912300060466

