



GameVision

BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9

GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 142972 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrický, IP66

Floodlight for sports and area, Hliník, Hliník, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 142972 lm, 1000 W, 142 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrický, IP66 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída I, Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu, Pětipólová připojovací jednotka

Údaje o produktu

Obecné informace		Typ optiky, exteriéry	
Kód řady svítidel	LED1760 [LED module 176000 lm]	Účinná vystavená plocha	Asymetrický
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka		
Včetně předřadníku	Ano		
Typ systému světelného zdroje	LED		
Servisní štítek	Ano		
Hodnotový žebříček	Specifikace		
Záruční lhůta	5 let		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0	Vstupní napětí	230 až 400 V
Světelný tok	142 972 lm	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5700 K	Náběhový proud	30 A
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142 lm/W	Doba náběhového proudu	300 ms
Index podání barev (CRI)	70	Spotřeba energie	1 000 W
Barva světelného zdroje	757 studená bílá	Účinnost (zlomek)	0.9
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Připojení	Pětipólová připojovací jednotka
		Kabel	-
		Počet produktů pro MCB (16A typ B)	2
		Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
		Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Úroveň přepětové ochrany do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV v běžném režimu

Celkové harmonické zkreslení	20 %
------------------------------	------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj s rozhraním DALI
Rozhraní řízení	DALI
Stálý světelný tok	Ne
Standard pro DALI	DALI

Mechanické a materiály

Materiál těla	Hliník
Materiál reflektoru	Hliník
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	Sklo
Fixační materiál	Hliník
Barva těla	Hliník
Montážní přípravek	Nastavitelný montážní třmen
Tvar optického krytu / čočky	Rovný
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Čirý
Celková délka	759 mm
Celková šířka	610 mm
Celková výška	359 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	359 x 610 x 759 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	10°
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Typ optického krytu	Čiré sklo
Celková hmotnost (kus)	23.000 kg

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	-
-------------------	---

Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	15 °C
Rozsah okolní teploty	-40 až +50 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční chromatičnost	(0.329,0.342)
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Poč. Tolerance indexu podání barev	+/-2

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	10 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L80

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
-------------------------	--------------

Označení a balení

Objednávací název produktu	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9
Celý název výrobku	BVP440 LED1760/757 DW BV FG PSD ALU D9
Full EOC	872016980195000
Kód objednávky	80195000
Číslo materiálu (12NC)	912300060572
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169801950
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8720169801950
Kód produktové řady	BVP440 [GAMEVISION]

Rozměrové výkresy



