

CR350B LED40S/940 PSU W60L60

912401483354



Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Stål, Hvit, Trafikkhvit (RAL9016), Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Klar, Glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK09 | 10 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	4 000 lm
Mettet rød (R9)	>50
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	98 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 grad(er)
Lyskildefarge	940 nøytralhvit
Optikktype	Bredstrålet

Lysstrålespredning fra armatur	80° x 80°
Blendingstall CEN	19

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	20 A
Innløpstid	240 ms
Effektforbruk	41 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	24
Egnet for tilfeldig veksling	Nei
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Total harmonisk forvrengning	6 %

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/ transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Glass
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	90 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	90 x 595 x 595 mm
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrensning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK09 [10 J]
Nettovekt (stykk)	7,300 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.39, 0.38) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Standardavvik for fargesamsvar (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median levetid* er 100 000 timer	L80


Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparasjonsklasse	Reparasjonsklasse B, driveren og lyskilden til denne armaturen kan byttes ut av en servicetekniker. Deler og dokumentasjon er tilgjengelig i en lengre periode.


Produktdata

Produktnavn for bestilling	CR350B LED40S/940 PSU W60L60
Fullstendig produktnavn	CR350B LED40S/940 PSU W60L60
Full EOC	871869979707200
Bestillingskode	912401483354
Materialenr. (12NC)	912401483354
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699797072
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699797072

Målskisse



Polarkoordinatsystem



Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Installation Instructions	2022-03-17_MI Cleanroom CR350B_352B.pdf	Last ned
Programtillegg	Dokumentnavn	Last ned
LDT File	LDT File - 912401483354.ldt	Last ned
ROLF File	ROLF File - 912401483354.rolfz	Last ned
ULD File	ULD File - 912401483354.uld	Last ned
Revit file	Revit file - 912401483354.zip	Last ned

