

CR350B LED40S/840 PSD W60L60

912401483355



Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Stål, Vit, Trafikvit (RAL9016),
Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38)
SDCM <3, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Glas, IP65 | Dammtät, skydd mot
vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Allmän information

Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Service tag	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Specifikation
Garantitid	5 år

Ljusteknik

Ljusflöde	4 000 lm
Mättad röd (R9)	<50
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	108 lm/W
Färgåtergivningindex	>80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande spridningsvinkel

Armaturens ljusfördelning	80° x 80°
Enhetlig bländmärkning	19

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	24,9 A
Ingåendetid	215 ms
Strömförbrukning	37 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	5-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med MCB (16 A, typ B)	24
Lämplig för sluppmässig brytning	Nej
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Total harmonisk distorsion	20 %

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej
DALI-standard	DALI-2™
Max. dimringsnivå	1%

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	90 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	90 x 595 x 595 mm
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, skydd mot vattenstrålar]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Nettovikt (styck)	7,300 kg

Användning och godkännande

Glödtrådstest	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Omgivningstemperatur	–20 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Standardavvikelse för färgmatchning (McAdam-ellips)	SDCM≤3

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar	L80

Hållbarhetsdata

Sustainability rating	Unclassified
Reparationsklass	Reparationsklass B, drivdonet och ljuskällan för denna armatur kan bytas ut av en servicetekniker. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en längre tid.


Produktdata

Beställningsproduktnamn	CR350B LED40S/840 PSD W60L60
Fullständigt produktnamn	CR350B LED40S/840 PSD W60L60
Full EOC	871869979708900
Beskrivning av lokal kod	7023042


Beställningsnummer	912401483355
Materialnummer (12NC)	912401483355
Lokal kod	7023042
Räknare - antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699797089
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699797089

Måttskiss



Polar normal diagrams



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Installation Instructions	2022-03-17_MI Cleanroom CR350B_352B.pdf	Ladda ner
Mjukvaru-plugin	Dokumentnamn	Ladda ner
LDT File	LDT File - 912401483355.ldt	Ladda ner
ROLF File	ROLF File - 912401483355.rolfz	Ladda ner
ULD File	ULD File - 912401483355.uld	Ladda ner
Revit file	Revit file - 912401483355.zip	Ladda ner

