

CR350B LED60S/840 PSD
W60L60

912401483361



CR350B de sala blanca, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Acero, Blanco, Blanco traffic (RAL9016), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz ancho, Transparente, Cristal, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK09 | 10 J, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Información general

Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Etiqueta de Servicio	Sí
Lighting Technology	LED
Nivel	Especificación
Período de garantía	5 años

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	6,000 lm
Rojo saturado (R9)	<50
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	109 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °

Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo óptico	Haz de luz ancho
Ampliación del haz de luz de la luminaria	80° x 80°

Clasificación de brillo unificada CEN	19
---------------------------------------	----

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
--------------------	-------------

Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
---------------------	-------------

Consumo de energía de CLO inicial	- W
-----------------------------------	-----

Corriente de irrupción	24.9 A
------------------------	--------

Tiempo de irrupción	215 ms
---------------------	--------

Consumo de energía	55 W
--------------------	------

Factor de potencia (fracción)	0.9
-------------------------------	-----

Conexión	Conector con enchufe de 5 polos
----------	---------------------------------

Cable	-
-------	---

Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	24
--	----

Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
---	----

Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
-------------------------	----------------------

Distorsión armónica total	20 %
---------------------------	------

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación con interfaz DALI
---	--

Interfaz de control	DALI
---------------------	------

Salida lumínica constante	No
---------------------------	----

DALI estándar	DALI-2™
---------------	---------

Nivel de regulación máximo	1%
----------------------------	----

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Acero
------------------------	-------

Material del reflector	-
------------------------	---

Material óptico	Poliestireno
-----------------	--------------

Material de cubierta/lente óptico	Cristal
-----------------------------------	---------

Material de fijación	-
----------------------	---

Color de la carcasa	Blanco
---------------------	--------

Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
----------------------------------	--------------

Longitud total	595 mm
----------------	--------

Ancho total	595 mm
-------------	--------

Altura total	90 mm
--------------	-------

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	90 x 595 x 595 mm
--	-------------------

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
---------------------------------	--

Código de protección de impacto mec.	IK09 [10 J]
--------------------------------------	-------------

Peso neto (pieza)	7.300 kg
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	-
--------------------------------	---

Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
-------------------------	---

Marca CE	Sí
----------	----

Marca ENEC	Marca ENEC
------------	------------

Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
----------------------	--

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
--	----

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
--	-------

Rango de temperatura ambiente	-20 a +35 °C
-------------------------------	--------------

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <3
----------------------	----------------------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Desviación estándar de igualación de colores (elipse de McAdam)	SDCM≤3
---	--------

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h	5 %
--	-----

Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h	L80
---	-----

Datos de sostenibilidad

Clasificación de sostenibilidad	Unclassified
---------------------------------	--------------


Clase de reparación	Reparación Clase B, el controlador y la fuente de luz de la luminaria pueden ser reemplazados por un técnico de servicio. Las piezas y la documentación están disponibles durante un período de tiempo prolongado.
---------------------	--

Información del producto


Nombre del producto del pedido	CR350B LED60S/840 PSD W60L60
Nombre del producto completo	CR350B LED60S/840 PSD W60L60
Full EOC	871869979714000
Código del pedido	912401483361

N.º de material (12NC)	912401483361
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699797140
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718699797140

Plano de dimensiones



Diagramas polares de distribución luminosa



Documentos relacionados

Documentos y certificados	Nombre del documento	Descargar
Installation Instructions	2022-03-17_MI Cleanroom CR350B_352B.pdf	Descargar

Archivos fotométricos e IES	Nombre del documento	Descargar
LDT File	LDT File - 912401483361.ldt	Descargar 
ROLF File	ROLF File - 912401483361.rolfz	Descargar 
ULD File	ULD File - 912401483361.uld	Descargar 
Revit file	Revit file - 912401483361.zip	Descargar 

