

CR350B LED60S/840 PSD W60L60

912401483361



Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Teräs, Valkoinen, Valkoinen (RAL9016),
Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitântä, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3,
UGR19, Leveä valokeila, Clear, Lasi, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK09 | 10 J,
Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitântälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitântälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Lampun tyyppi	LED
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	6 000 lm
Tummanpunaisen värin toistoindeksi (R9)	<50
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	109 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Valaisimen valokeila	80° x 80°
Häikäisyindeksi, UGR (CEN)	19

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Vakiovalovirran keskimääräinen tehonkulutus	- W
Kyt kentäsäysvirta	24,9 A
Kyt kentäsäysaika	215 ms
Tehonkulutus	55 W
Tehokerroin	0.9
Liitäntä	5-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	24
Soveltuu satunnaiseen kyt kenttään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Harmoninen kokonaissärö	20 %

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaite	Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä
Ohjaustapa	DALI
Vakiovalovirta (CLO)	Ei
DALI-standardi	DALI-2™
Enimmäishimmennystaso	1%

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optiikan suojan materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen
Optiikan suojan pinnoite	Clear
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	90 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	90 x 595 x 595 mm
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]

Iskunkestävyysluokka	IK09 [10 J]
Nettopaino	7,300 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	-
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tehonkulutuksen toleranssi	+/-10%
Valonlähteen väritasaisuus (SDCM)	SDCM≤3

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikatiheys hyötykäyttöiän mediaanissa (50 000 h)	5 %
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot


Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka B. Huoltoteknikko voi vaihtaa tämän valaisimen liitäntälaitteen ja valonlähteen. Osat ja dokumentaatio ovat saatavilla pidennetyn ajan.

Tuotetiedot


Tuoteversion nimi	CR350B LED60S/840 PSD W60L60
Tuoteversion nimi	CR350B LED60S/840 PSD W60L60
EOC-koodi	871869979714000
12NC-koodi	912401483361

12NC-koodi	912401483361
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718699797140
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718699797140

Mittapiirros



Polar normal diagrams



Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	2022-03-17_MI Cleanroom CR350B_352B.pdf	Lataa
Valonjako- ja IES-tiedot	Dokumentin nimi	Lataa
LDT File	LDT File - 912401483361.ltd	Lataa
ROLF File	ROLF File - 912401483361.rolfz	Lataa
ULD File	ULD File - 912401483361.uld	Lataa
Revit file	Revit file - 912401483361.zip	Lataa

