

CR350B LED40S/840 PSD W30L120

912401483367



Cleanroom Renrumsarmatur, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016),
Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38)
SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Klar, Glas, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning,
stænkæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 5-polet

Generelle oplysninger

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Lighting Technology	LED
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år

Lysteknisk

Lysstrøm	4.000 lm
Mættet rød (R9)	<50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildens strålevinkel	120 °

Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Bred strålevinkel
Armatur til lysstrålespredning	80° x 80°
Unified Glare Rating – CEN	19

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	24,9 A
Starttid	215 ms
Strømforbrug	37 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	DALI-2™
Maksimalt dæmpningsniveau	1%

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	1.195 mm
Samlet bredde	295 mm
Samlet højde	100 mm

Mål (højde x bredde x dybde)	100 x 295 x 1195 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK09 [10 J]
Nettovægt (stykke)	7,500 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Standardafvigelse for farvematch (McAdam-ellipse)	SDCM≤3

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Bæredygtighedsdata


Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Reparationsklasse	Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.

Produktdata


Ordreproduktnavn	CR350B LED40S/840 PSD W30L120
Det fulde produktnavn	CR350B LED40S/840 PSD W30L120
Full EOC	871869979720100
Ordrekode	912401483367

Materialenr. (12NC)	912401483367
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699797201
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699797201

Målskitse



Polar normal diagrams



Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	2022-03-17_MI Cleanroom CR350B_352B.pdf	Download

Fotometriske data og IES	Dokumentnavn	Download
LDT File	LDT File - 912401483367.ltd	Download
ROLF File	ROLF File - 912401483367.rolfz	Download
ULD File	ULD File - 912401483367.uld	Download
Revit file	Revit file - 912401483367.zip	Download