

## CR352B LED60S/940 PSD W62L62

912401483387



## Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 625x625 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 625x625 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység DALI illesztővel, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

### Általános információ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Cserélhető fényforrás | Nem       |
| Előtét egységek száma | 1 egység  |
| Előtét mellékelve     | Igen      |
| Szervizcímke          | Igen      |
| Lighting Technology   | LED       |
| Értéklétra            | Jellemzők |
| Jótállási idő         | 5 év      |

### Technikai adatok

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Fényáram                             | 6 000 lm |
| Telített vörös (R9)                  | >50      |
| Korrelált színhőmérséklet (névleges) | 4000 K   |
| Fényhasznosítás (névleges)           | 100 lm/W |
| Színvisszaadási index (CRI)          | >90      |
| A fényforrás sugárzási szöge         | 120 fok  |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| A fényforrás színe                      | 940 semleges fehér    |
| Az optika típusa                        | Széles sugárzási szög |
| Lámpatest fényeloszlása                 | 80° x 80°             |
| Egységesített káprázási besorolás (CEN) | 19                    |

## Működtetés és elektronika

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemeneti feszültség                                | 220–240 V                        |
| Hálózati frekvencia                                | 50 to 60 Hz                      |
| Átlagos CLO-teljesítményfelvétel                   | - W                              |
| Induló áramlökés                                   | 24,9 A                           |
| Indulási idő                                       | 215 ms                           |
| Teljesítményfelvétel                               | 60 W                             |
| Teljesítménytényező (tört)                         | 0.9                              |
| Csatlakoztatás                                     | 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat |
| Kábel                                              | -                                |
| Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) | 24                               |
| Véletlenszerű váltásra alkalmas                    | Nem                              |
| IEC védelmi osztály                                | I. biztonsági osztály            |
| Teljes harmonikus torzítás                         | 20 %                             |

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Szabályozható                   | Igen                       |
| Előtét/tápegység/transzformátor | Tápegység DALI illesztővel |
| Vezérlőfelület                  | DALI                       |
| Állandó fénykibocsátás          | Nem                        |
| DALI szabvány                   | DALI-2™                    |
| Maximális szabályozási szint    | 1%                         |

## Mechanika és tokozás

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Ház anyaga                   | Acél        |
| Reflektor anyaga             | -           |
| Optikai anyag                | Polisztirol |
| Optikai búra/lencse anyaga   | Üveg        |
| Rögzítőanyag                 | -           |
| Ház színe                    | Fehér       |
| Optikai búra/lencse bevonata | Átlátszó    |
| Teljes hossz                 | 620 mm      |
| Teljes szélesség             | 620 mm      |
| Teljes magasság              | 90 mm       |

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Méretetek (magasság × szélesség × mélység) | 90 x 620 x 620 mm                                     |
| Por és víz elleni védelem kódja            | IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett] |
| Mech. behatások elleni védelem kódja       | IK09 [10 J]                                           |
| Nettó tömeg (darab)                        | 7,500 kg                                              |

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

|                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Izzóhuzalos teszt                                          | -                                              |
| Gyúlékonysági jelzés                                       | Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez   |
| CE jelölés                                                 | Igen                                           |
| ENEC jel                                                   | ENEC-jel                                       |
| Fénybiológiai kockázat                                     | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Megfelel az EU RoHS irányelvnek                            | Igen                                           |
| Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet | 25 °C                                          |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány                           | -20 – +35 °C                                   |

## Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Fényáram-tolerancia                           | +/-10%               |
| Kezdeti színérték                             | (0.39, 0.38) SDCM <3 |
| Teljesítményfelvétel toleranciája             | +/-10%               |
| Színegyezés normál szórása (McAdam-ellipszis) | SDCM≤3               |

## Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén | 5 % |
| Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén  | L80 |

## Fenntarthatósági adatok


|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági besorolás | Unclassified                                                                                                                                                |
| Javítási kategória         | B osztályú javítás esetén a lámpatest meghajtóját és fényforrását szerviztechnikus cserélheti ki. Az alkatrészek és a dokumentáció hosszabb ideig elérhető. |

## Termékadatok


|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| A termék megrendelési neve | CR352B LED60S/940 PSD W62L62    |
| Teljes terméknév           | CR352B LED60S/940 PSD W62L62 OC |
| Full EOC                   | 871869979740900                 |
| Rendelési kód              | 79740900                        |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Cikkszám (12NC)                     | 912401483387  |
| Számláló – mennyiség csomagonként   | 1             |
| EAN/UPC – termék/csomagolás         | 8718699797409 |
| Számláló – csomag külső dobozonként | 1             |
| EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás          | 8718699797409 |

## Méretezett rajza



## Polar normal diagrams



## Kapcsolódó dokumentumok

| [DOCUMENTS_CERTIFICATES]  | Dokumentum neve                         | Letöltés                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Installation Instructions | 2022-03-17_MI Cleanroom CR350B_352B.pdf | <a href="#">Letöltés</a> |
| Software plugins          | Dokumentum neve                         | Letöltés                 |
| LDT File                  | LDT File - 912401483387.ldt             | <a href="#">Letöltés</a> |
| ROLF File                 | ROLF File - 912401483387.rolfz          | <a href="#">Letöltés</a> |
| ULD File                  | ULD File - 912401483387.uld             | <a href="#">Letöltés</a> |

