

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

912401483523



IP00 | Bez ochrany, IK04 | 0,5 J standardní plus

Pro majitele budov je bezpečnost prioritou, a proto přikládají velkou důležitost vhodnému nouzovému osvětlení. Světelné označení nouzového východu typu EM155C nebo EM159C představuje snadné řešení pro samostatné nouzové osvětlení, které je plně v souladu s evropskými předpisy. Ve srovnání s produkty na bázi niklu má lithiová baterie (LiFePO4) celou řadu výhod, protože vykazuje delší životnost a lépe se chová při vybíjení. Její výroba je navíc šetrnější k životnímu prostředí a lze ji recyklovat. Jako příslušenství se dodávají popisky, sada pro zapaštění montáž a závěsná sada.

Obecné informace

Kód řady svítidel	-
Počet předřadниковých jednotek	-
Včetně předřadníku	Ne
Typ systému světelného zdroje	-
Záruční lhůta	5 let

Světelně technické

Světelný tok	0 lm
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	-
Index podání barev (CRI)	0
Barva světelného zdroje	-
Divergence světelného paprsku svítidla	-
Typ optiky, exteriéry	-

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	- Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Připojení	-
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	-
Třída ochrany IEC	-
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	-

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	-
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Není k dispozici
Vestavěné ovládání	-

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Montážní přípravek	-
Tvar optického krytu / čočky	-
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Úprava reflektoru	-
Celková délka	350 mm
Celková šířka	82 mm
Celková výška	45 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	45 x 82 x 350 mm
Barva dílů	Všechny díly nabarvené
Kód ochrany proti vniknutí	IP00 [Bez ochrany]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK04 [0,5] standardní plus]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-

Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Typ optického krytu	-
Celková hmotnost (kus)	0,164 kg

Nouzové osvětlení

Nouzový světelný tok	0 lm
Centrální nouzový provoz	Ano
Nouzové osvětlení	-

Certifikace a použití

Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikace fotobiologického rizika	0 m
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Rozsah okolní teploty	+5 až +45 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-5%
Počáteční chromatičnost	-
Poč. Tolerance indexu podání barev	0

Životnost (podle IEC)

Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 35 000 h	-
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	-
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 75 000 h	-
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	-

Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
-------------------------	--------------

Označení a balení

Objednací název produktu	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Celý název výrobku	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Full EOC	871869979908300
Kód objednávky	79908300

Číslo materiálu (12NC)	912401483523
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699799083
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8719514880085

Související dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu	Stáhnout
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-RECESSED-KIT-final.pdf	Stáhnout 