

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

912401483523



IP00 | Sans protection, IK04 | 0,5 J standard plus

La sécurité est importante pour les propriétaires d'immeubles et, par conséquent, disposer d'un éclairage de secours adéquat constitue pour eux une préoccupation majeure. Les panneaux de sortie EM155C et EM159C offrent une solution simple pour un éclairage de secours autonome, entièrement conforme aux réglementations européennes. La batterie au lithium (LiFePO4) présente de nombreux avantages par rapport aux produits à base de nickel, car elle a une durée de vie plus longue, un meilleur comportement de décharge, est produite de manière plus respectueuse du bien-être et peut être recyclée. Des légendes, un kit de montage encastré ainsi qu'un kit de suspension sont disponibles en accessoires.

Informations générales

Code famille lampe	-
Nombre d'appareillages	-
Driver inclus	Non
Type de source lumineuse	-
Garantie	5 ans

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	0 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	-
Indice de rendu de couleur (IRC)	0
Température de couleur	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Type d'optique d'extérieur	-

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	- Hz
Consommation électrique CLO initiale	- W
Consommation électrique CLO moyenne	- W
Puissance électrique fin CLO	- W
Connexion	-
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	-
Classe de protection CEI	-
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	-

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	-
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Commande intégrée	-

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	-
Matériaux du cache optique/de la lentille	-
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc RAL 9003
Dispositif de montage	-
Forme du cache optique/de la lentille	-
Finition du cache optique/de la lentille	-
Finition du réflecteur	-
Longueur totale	350 mm
Largeur totale	82 mm
Hauteur totale	45 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	45 x 82 x 350 mm
Couleur des pièces	Toutes pièces colorées
Indice de protection	IP00 [Sans protection]

Protection contre les chocs mécaniques	IK04 [0,5 J standard plus]
Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	-
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-
Type de cache optique/de lentille	-
Poids net (pièce)	0.164 kg

Fonctionnement de secours

Flux en mode secours	0 lm
Secours centralisé	Oui
Eclairage de secours	-

Approbation et application

Inflammabilité	-
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Spécification des risques photobiologiques	0 m
Conforme à RoHS	Oui
Gamme de températures ambiantes	+5 à +45 °C

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-5%
Chromaticité initiale	-
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	0

Durées de vie (conformes IES)

Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	-

Données sur la durabilité

Évaluation de la durabilité	Unclassified
-----------------------------	--------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Nom de produit complet	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Code EOC	871869979908300
Code de commande	8718699799083
Code 12NC	912401483523
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699799083
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514880085

Documents connexes

Documents et certificats	Nom du document	Téléchargements
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-RECESSED-KIT-final.pdf	Téléchargements 

