

EM159Z WL/CM RECESSED KIT

912401483523



IP00 | Žiadna ochrana, IK04 | 0,5 J, štandardné plus

Bezpečnosť je pre majiteľov budov dôležitá, a preto je pre nich dôležité mať správne núdzové osvetlenie. Svetelné označenia núdzových východov typu EM155C alebo EM159C predstavujú jednoduché riešenie pre samostatné núdzové osvetlenie, ktoré je plne v súlade s európskymi predpismi. Lítiová batéria (LiFePO₄) má oproti výrobkom na báze niklu mnoho výhod, pretože má dlhšiu životnosť, lepšie sa vybíja, vyrába sa spôsobom šetrnejším k životnému prostrediu a dá sa recyklovať. Ako príslušenstvo sa dodávajú štítky, súprava na zapustenú montáž a závesná súprava.

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	-
Počet jednotiek predradníka	-
Vrátane napájača	Nie
Typ systému svetelného zdroja	-
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	0 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	-
Index podania farieb (CRI)	0
Farba svetelného zdroja	-
Rozptyl svetelného lúča svietidla	-
Typ optiky, exteriér	-

Prevádzkové a elektrické

Sietová frekvencia	- Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	- W
Priemerná spotreba pri CLO	- W
Konečná spotreba pri CLO	- W
Zapojenie	-
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	-
Trieda ochrany IEC	-
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	-

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/ transformátor	-
Riadiace rozhranie	-
Konštantný svetelný výkon	Nie
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vstavané riadenie	-

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	-
Optický materiál	-
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela RAL 9003
Montážne zariadenie	-
Tvar optického krytu	-
Povrchová úprava optického krytu	-
Povrchová úprava reflektora	-
Celková dĺžka	350 mm
Celková šírka	82 mm
Celková výška	45 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	45 x 82 x 350 mm
Farba dielov	Všetky diely sú nafarebné
Krytie IP	IP00 [Žiadna ochrana]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK04 [0,5 J, štandardné plus]
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Typ optického krytu	-
Čistá hmotnosť (kus)	0,164 kg

Núdzová prevádzka

Núdzový svetelný tok	0 lm
Centrálna núdzová prevádzka	Áno
Núdzové osvetlenie	-

Schválenie a použitie

Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Špecifikácia fotobiologického rizika	0 m
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Rozsah okolitých teplôt	+5 až +45 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-5%
Počiatočná chromatickosť	-
Odchýlka poč. indexu podania farieb	0

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Zachovanie svetelného toku (EN- IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 35 000 h	-
Zachovanie svetelného toku (EN- IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	-
Zachovanie svetelného toku (EN- IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 75 000 h	-
Zachovanie svetelného toku (EN- IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	-

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
----------------------------------	--------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Úplný názov produktu	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Úplný kód produktu	871869979908300
Objednávkový kód	79908300

Č. materiálu (12NC)	912401483523
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699799083
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8719514880085

Súvisiace dokumenty

Dokumenty a certifikáty	Názov dokumentu	Stiahnuť
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-RECESSED-KIT-final.pdf	Stiahnuť 

