

# PHILIPS

## Lighting



## Çıkış Tabelası

### EM159Z WL/CM RECESSED KIT

IP00 | Koruma yok, IK04 | 0,5 J standart plus

Bina sahipleri için güvenlik önemlidir ve bu nedenle uygun Acil Durum aydınlatmasının bulunması onlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Çıkış İşaretleri EM155C ve EM159C, Avrupa yönetmeliklerine tam uyumlu, bağımsız acil aydınlatma için kolay bir çözüm sunmaktadır. Lityum pil (LiFePO4), nikel bazlı ürünlere göre daha uzun kullanım ömrü, daha iyi deşarj davranışı, daha insan dostu bir şekilde üretilmesi ve geri dönüştürülebilir olması gibi birçok avantaja sahiptir. İşaretler, gömme montaj seti ve süspansiyon seti aksesuar olarak mevcuttur.

#### Ürün veri

Genel Bilgiler		Ortalama CLO güç tüketimi	
Lamba ailesi kodu	-	Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Sürücü birimi sayısı	-	Bitiş CLO güç tüketimi	- W
Tertibat dahildir	Hayır	Bağlantı	-
Işık kaynağı motoru türü	-	Kablo	-
Garanti süresi	5 yıl	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	-
Işık Teknik Ayrıntıları		Koruma sınıfı IEC	-
Işık Akısı	0 lm	Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	-	Kontroller ve Dim Etme	
Renk oluşturma dizini (CRI)	0	Dim Edilebilir	Hayır
Işık kaynağı rengi	-	Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	-	Kontrol arayüzü	-
Optik sistem türü dış mekan	-	Sabit ışık çıkışı	Hayır
Çalıştırma ve Elektrik		Maksimum dim seviyesi	Yok
Hat Frekansı	- Hz	Yerleşik kontrol	-
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W	Mekanik ve Muhafaza	
		Muhafaza Malzemesi	Polikarbon

## Çıkış Tabelası

Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	-
Optik kapak malzemesi	-
Sabitleme malzemesi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz, RAL 9003
Montaj cihazı	-
Optik kapak şekli	-
Optik kapak kaplaması	-
Reflektör Kaplaması	-
Toplam uzunluk	350 mm
Genel genişlik	82 mm
Genel yükseklik	45 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	45 x 82 x 350 mm
Parça rengi	Tüm parçalar renkli
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP00 [Koruma yok]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK04 [0,5 J standart plus]
Standart eğim açısı üstten montaj	-
Standart devirme açısı yandan giriş	-
Optik kapak tipi	-
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,164 kg

### Acil Durumda Çalıştırma

Acil durum ışık akısı	0 lm
Merkezi Acil Durum	Evet
Acil durum aydınlatması	-

### Onay ve Uygulama

Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Fotobiyolojik risk	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Fotobiyolojik risk teknik özelliği	0 m

EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	+5 ila +45 °C

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-5%
Başlangıç renk türü	-
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeks Toleransı	0

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN- IEC 62722-2-1)* 35.000 saat	-
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN- IEC 62722-2-1)* 50.000 saat	-
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN- IEC 62722-2-1)* 75.000 saat	-
Ortalama kullanım ömründe lümen bakımı (EN- IEC 62722-2-1)* 100.000 saat	-

### Sürdürülebilirlik Verileri

Sürdürülebilirlik derecesi	Unclassified
----------------------------	--------------

### Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Tam ürün adı	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Tam ürün kodu	871869979908300
Sipariş kodu	79908300
Malzeme No. (12NC)	912401483523
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699799083
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	50
EAN/UPC - Kutu	8719514880085

