



IP00 | Без захисту, IK04 | 0,5 Дж покращений стандарт

Безпека важлива для власників будівель, тому вони серйозно підходять до вибору належного аварійного освітлення. Знаки виходу EM155C і EM159C пропонують просте рішення для автономного аварійного освітлення, яке повністю відповідає європейським нормам. Літієва батарея (LiFePO4) має багато переваг перед виробами на основі нікелю, оскільки вона має довший термін служби, краще розряджається, виробляється більш безпечним способом і може бути перероблена. Позначення, комплект для вбудованого монтажу, а також комплект підвіски доступні як аксесуари.

Загальна інформація

Код сімейства ламп	-
Кількість розподільних коробок	-
Драйвер входить у комплект	Ні
Тип модуля джерела світла	-
Гарантійний період	5 років

Світлотехнічні

Світловий потік	0 lm
Корельована колірна температура (ном.)	-
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	0
Колір джерела світла	-
Розширення променю світла світильника	-
Тип оптичного пристрою – зовнішній	-

Експлуатаційні й електричні

Частота мережі	- Hz
Початкове споживання енергії CLO	- W
Середнє споживання енергії постійної світловіддачі	- W
Кінцеве споживання енергії постійної світловіддачі	- W
Підключення	-
Кабель	-
Кількість виробів у MCB (16 A, тип B)	-
Клас захисту IEC	-
Захист від стрибків напруги (загальний/диференціальний)	-

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
Драйвер / блок живлення / трансформатор	-
Інтерфейс керування	-
Постійний світловий потік	Ні
Максимальний рівень зменшення яскравості	Не застосовується
Вбудований контроль	-

Механічні деталі й корпус

Матеріал корпусу	Полікарбонат
Матеріал відбивача	-
Матеріал оптичного пристрою	-
Матеріал світлорозсіювача	-
Кріпильний матеріал	-
Колір корпусу	Білий (RAL 9003)
Пристрій для монтажу	-
Форма кришки об'єктива	-
Покриття кришки об'єктива	-
Покриття відбивача	-
Загальна довжина	350 mm
Загальна ширина	82 mm
Загальна висота	45 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	45 x 82 x 350 mm
Колір деталей	Усі частини пофарбовані
Код захисту від проникнення	IP00 [Без захисту]

Код захисту від механічного впливу	IK04 [0,5 Дж покращений стандарт]
Верхня частина стійки зі стандартним кутом нахилу	-
Бічний вхід зі стандартним кутом нахилу	-
Тип кришки об'єктива	-
Вага нетто (шт.)	0,164 kg

Робота в аварійному режимі

Резервний світловий потік	0 lm
Центральне аварійне освітлення	Так
Аварійне освітлення	-

Затвердження й застосування

Позначка займистості	-
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Фотобіологічний ризик	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Специфікація фотобіологічного ризику	0 m
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так
Діапазон температури довкілля	від +5 °C до +45 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-5%
Початкова колірність	-
Внутр. допустиме відхилення індексу кольоропередачі	0

Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 35 000 год	-
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 50 000 год	-
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 75 000 год	-
Стабільність світлового потоку (EN-IEC 62722-2-1) за середнього терміну служби* 100 000 год	-

Дані про екологічну сталість

Рейтинг стійкості	Unclassified
-------------------	--------------

Пов'язані документи

Документи та сертифікати	Назва документа	Завантажити
Installation Instructions	EM159Z-WL-CM-RECESSED-KIT-final.pdf	Завантажити 

Дані про виріб

Назва замовленого виробу	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Повна назва виробу	EM159Z WL/CM RECESSED KIT
Повний код виробу	871869979908300
Код замовлення	912401483523
Номер матеріалу (12NC)	912401483523
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718699799083
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	50
EAN/UPC - корпус	8719514880085

