



# Značka východu

## EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT

IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus

Pro majitele budov je bezpečnost prioritou, a proto přikládají velkou důležitost vhodnému nouzovému osvětlení. Světelné označení nouzového východu typu EM155C nebo EM159C představuje snadné řešení pro samostatné nouzové osvětlení, které je plně v souladu s evropskými předpisy. Ve srovnání s produkty na bázi niklu má lithiová baterie (LiFePO4) celou řadu výhod, protože vykazuje delší životnost a lépe se chová při vybíjení. Její výroba je navíc šetrnější k životnímu prostředí a lze ji recyklovat. Jako příslušenství se dodávají popisky, sada pro zapuštěnou montáž a závěsná sada.

### Údaje o produktu

Obecné informace		Počáteční spotřeba energie CLO		- W
Kód řady svítidel	-	Průměrná spotřeba energie CLO		- W
Počet předřadňkových jednotek	-	Konečná spotřeba energie při stálém světelném toku		- W
Včetně předřadníku	Ne	Připojení		-
Typ systému světelného zdroje	-	Kabel		-
Záruční lhůta	5 let	Počet produktů pro MCB (16A typ B)		-
Světelně technické		Třída ochrany IEC		-
Světelný tok	0 lm	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)		-
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	-	Řízení a stmívání		
Index podání barev (CRI)	0	Stmívatelné		Ne
Barva světelného zdroje	-	Předřadník / napájecí jednotka / transformátor		-
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Rozhraní řízení		-
Typ optiky, exteriéry	-	Stálý světelný tok		Ne
Provozní a elektrické		Maximální úroveň ztlumení		Není k dispozici
Frekvence sítě	- Hz			

## Značka východu

Vestavěné ovládání	-
<b>Mechanické a materiály</b>	
Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čočky	-
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá, RAL 9003
Montážní přípravek	-
Tvar optického krytu / čočky	-
Povrchová úprava optického krytu / čočky	-
Úprava reflektoru	-
Celková délka	309 mm
Celková šířka	40 mm
Celková výška	18 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	18 x 40 x 309 mm
Barva dílů	Všechny díly nabarvené
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK04 [0,5 J standardní plus]
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Typ optického krytu	-
Celková hmotnost (kus)	0,170 kg
<b>Nouzové osvětlení</b>	
Nouzový světelný tok	0 lm
Centrální nouzový provoz	Ano
Nouzové osvětlení	-
<b>Certifikace a použití</b>	
Značka hořlavosti	-
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-

Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikace fotobiologického rizika	0 m
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Rozsah okolní teploty	+5 až +45 °C

### Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-5%
Počáteční chromatičnost	-
Poč. Tolerance indexu podání barev	0

### Životnost (podle IEC)

Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 35 000 h	-
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	-
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 75 000 h	-
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 100 000 h	-

### Sustainability Data

Hodnocení udržitelnosti	Unclassified
-------------------------	--------------

### Označení a balení

Objednávací název produktu	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Celý název výrobku	EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT
Full EOC	871869979909000
Kód objednávky	79909000
Číslo materiálu (12NC)	912401483524
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699799090
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8719514880092

