



HighPower- Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Die gekapselten Vorschaltgeräte HID-HighPower sind für SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- und MH-Lampen mit spezifizierten Wattleistungen von 1.000 W und mehr konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.


Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	380 bis 415 V
Netzfrequenz	50 Hz
Eingangsfrequenz	50 Hz
Verdrahtung	
Anschlusstyp	Schraubanschluss
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	17,000 kg
Genehmigung und Anwendung	
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat
CE-Zeichen	Ja

Produktdaten	
Bestell-Produktname	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Gesamtbezeichnung des Produkts	BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317
Gesamt-Produktcode	871150006384700
Bestellcode	8711500996664
Material-Nr. (12NC)	913700217903
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500996664
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8711500063847

HighPower-Vorschaltgeräte für SON//HPL/HPI

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

