

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

913700346703



Dzisiejsi producenci oferują dostosowane do potrzeb inteligentne rozwiązania

Dzisiejsi producenci oferują dostosowane do potrzeb inteligentne rozwiązania oświetleniowe, które można w przyszłości rozwijać. Opracowane przez firmę Philips nowe konfigurowalne moduły osprzętu z wbudowanymi funkcjami sterującymi umożliwiają programowanie działania opraw pod kątem maksymalnej energooszczędności i ograniczenia wpływu na środowisko naturalne. Konfigurator oświetlenia marki Philips to pojedynczy, zintegrowany, intuicyjny w obsłudze system, za pomocą którego można skonfigurować dowolne funkcje w każdym programowalnym sterowniku Philips. Zaprojektowanie konfiguracji optymalnej dla danego zastosowania nigdy nie było łatwiejsze.

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	5 V
--------------------	-----

Okablowanie

Złącze wejściowe typu połączenia	Mini USB (żeński)
Złącze wyjściowe typu połączenia	WAGO 250 (2 połączenia równoległe)

Przekrój przewodu wyjściowego (Max)	1,5 mm ²
Przekrój przewodu wyjściowego (Min)	0,2 mm ²

Temperatura

Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	65 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	65 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C


Mechanika i korpus

Waga netto (szt.)	0,110 kg
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE
Zakres temperatury otoczenia	Od 0°C do 50°C



Rysunki techniczne



Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
Pełna nazwa produktu	MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Full EOC	871829120946100
Kod zamówienia	20946100
Materiał Nr (12NC)	913700346703
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718291209461
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718291209478

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm



Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm