



PrimaVision Xtreme for SON

PV Xt Q 100W SON

Elemente de acționare electronice de înaltă fiabilitate pentru lămpi SON proiectate pentru a reduce consumul de energie printr-o eficiență sporită față de elementele de acționare magnetice și pentru a reduce costurile de întreținere mulțumită unei durate de viață de până la 80.000 ore și a protecției integrate împotriva trăsnetului.

Catalog de date


Funcționare și sistem electric		Sistem mecanic și carcasă	
Tensiune de intrare	208-240-277 V	Carcasă	Q
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Greutate netă (bucată)	0,820 kg
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Aprobare și aplicație	
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,7 mA	Standard de siguranță	IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele din aceste standarde trebuie utilizate dacă sunt considerate relevante pentru produs.]
Lățime curent de pornire	0,47 ms	Standard de mediu	ISO 14001
Curent de intrare (nom.)	0,53 A	Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
Vârf curent de pornire (max.)	52 A	Marcaj CE	Da
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	5	Interval temperatură ambientală	De la -30 °C până la 55 °C
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL	Date despre produs	
Cablaaj		Nume comandă produs	PV Xt Q 100W SON
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	10 m	Numele complet al produsului	PV Xt Q 100W SON
Tip conector	WAGO seria 804	Full EOC	871829169880700
Temperatură		Cod de comandă	69880700
Durată de viață T-case (nom.)	80 °C	Număr material (12NC)	913700690666

PrimaVision Xtreme for SON

Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291698807
Numărător SAP – Pachete per exterior	12

EAN/UPC – Cutie	8718291698814
-----------------	---------------

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 100W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

