

# Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

## BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

### Données du produit

| Fonctionnement et électricité |       |
|-------------------------------|-------|
| Tension d'entrée              | 230 V |
| Fréquence linéaire            | 50 Hz |
| Fréquence d'entrée            | 50 Hz |

---

| Câblage            |     |
|--------------------|-----|
| Type de connecteur | Vis |

---

| Mécanique et boîtier |          |
|----------------------|----------|
| Poids net (pièce)    | 1,400 kg |



---

| Approbation et application |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Homologation               | Marquage CE Certificat ENEC |
| Marquage CE                | Oui                         |

| Données du produit            |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nom du produit de la commande | BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Nom de produit complet        | BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Code EOC                      | 871869674086600               |
| Code de commande              | 74086600                      |
| Code 12NC                     | 913700752326                  |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                             |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8718696740866                 |
| Conditionnement par carton    | 6                             |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718696740873                 |

## Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

### Schéma dimensionnel



| Product                       | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 123 mm | 98 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

