



HF-Performer III for TL5 lamps

HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC

A HF-Performer III TL5 egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét TL5 és TL5 Eco fénycsővekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2 BAT).

Termék adatok

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége	0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)	31 A
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus) (névleges)	12
Kábelezés	
Csatlakozótípus, bemeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézé bekötésre is]
Csatlakozótípus, kimeneti csatlakozók	WAGO 251 univerzális csatlakozó [Alkalmas automatikus (ALF vagy ADS) és kézé bekötésre is]


Hőmérséklet	
A burkolat hőmérséklete, élettartam (névleges)	80 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (maximum)	80 °C
Mechanika és tokozás	
Ház	L360x30x22
Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Nettó tömeg (darab)	0,280 kg
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahasznosítási index	A2 BAT
Biztonsági szabvány	IEC 61347-2-3
Környezetvédelmi szabvány	ISO 14001
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés ENEC-tanúsítvány VDE-EMV tanúsítvány
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–25 és 60 °C között

HF-Performer III for TL5 lamps

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC
Teljes terméknev	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC
Full EOC	872790086351200
Rendelési kód	86351200
Cikkszám (12NC)	913713028366

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500998224
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8727900863512

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC	4,2 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

