



# HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

## HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Balasturile HF-Performer III TL5 oferă versatilitate maximă și îndeplinesc toate specificațiile necesare pentru calitate comercială. Ele oferă, de asemenea, beneficiile suplimentare ale tehnologiei de reducere a striării lămpii, făcând aceste balasturi compatibile cu lămpile TL5 ECO cu economie de energie. Ca atare, aceste balasturi fac parte dintr-un sistem general de iluminat de înaltă eficiență care vă poate ajuta pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră să realizați orice cod energetic internațional sau local pe care trebuie să-l respectați. Balasturile HF-Performer III TL5 sunt alegerea ideală pentru o gamă largă de aplicații noi de construcții și modernizare în sectorul comercial, inclusiv pentru montaj general pe suprafață sau iluminat pentru birouri, garaje, depozite, aplicații impermeabile și alte aplicații. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

### Catalog de date


| Funcționare și sistem electric |                         | Număr de produse pe MCB (16 A tip B) 8 (nom.)                                       |  |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tensiune de intrare            | De la 220 până la 240 V | Cablaj                                                                              |  |
| Frecvență linie                | 50 to 60 Hz             |                                                                                     |  |
| Frecvență de intrare           | De la 50 până la 60 Hz  | Tip conector borne de intrare                                                       |  |
| Lățime curent de pornire       | 0,38 ms                 |                                                                                     |  |
| Vârf curent de pornire (max.)  | 35 A                    |                                                                                     |  |
|                                |                         | Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual] |  |

HF-Performer III pentru surse de iluminat TL5

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip conector borne de ieșire          | Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual] |
| Temperatură                           |                                                                                     |
| Durată de viață T-case (nom.)         | 85 °C                                                                               |
| Maximum T-case (max.)                 | 85 °C                                                                               |
| Sistem mecanic și carcasă             |                                                                                     |
| Carcasă                               | L 425x30x21                                                                         |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor | IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]                                       |
| Greutate netă (bucată)                | 0,360 kg                                                                            |
| Aprobare și aplicație                 |                                                                                     |
| Indice de eficiență energetică        | A2 BAT                                                                              |
| Standard de siguranță                 | IEC 61347-2-3                                                                       |
| Standard de mediu                     | ISO 14001                                                                           |

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Mărci de omologare                   | Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV |
| Interval temperatură ambientală      | De la -25 °C până la 60 °C                   |
| Date despre produs                   |                                              |
| Nume comandă produs                  | HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz       |
| Numele complet al produsului         | HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz       |
| Full EOC                             | 872790095230800                              |
| Cod de comandă                       | 95230800                                     |
| Număr material (12NC)                | 913713034366                                 |
| Numărător – Cantitate per pachet     | 1                                            |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8727900952308                                |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 12                                           |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8727900952315                                |

Cote



| Product                                | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz | 4,2 mm | 21,0 mm | 425,0 mm | 415,0 mm | 30,0 mm |

