

WL345W 1xTUV T5 25W
HFS

919206000011



WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | HF Selectalume, Biały i czarny, 29.6 W, 230 V

Oprawa Philips UV-C z linii podsufitowych urządzeń do dezynfekcji powietrza jest wszechstronnym rozwiązaniem przeznaczonym do instalacji na ścianach. Przeznaczona do montażu naściennego. Emituje promienie UV-C poziomo na wysokości urządzenia i powyżej. Wiązka promieni UV-C jest odpowiednio kierowana przez specjalne odbłyśniki i konstrukcję oprawy. Pozwala to na dezynfekcję powietrza, jednocześnie umożliwiając kontynuowanie pracy w pomieszczeniu, w którym działa urządzenie.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- **OSTRZEŻENIE:** produkt emitujący promieniowanie UV, grupa ryzyka 3. Podobnie jak inne systemy dezynfekujące, lampy i urządzenia UV-C muszą być instalowane i używane we właściwy sposób. Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C może być niebezpieczne i skutkować reakcją podobną do poparzenia słonecznego skóry oraz poważnym uszkodzeniem rogówki. Promieniowanie to jest niewidoczne dla oka, oprawa UV-C musi więc być instalowana z odpowiednimi osłonami, które zapewnią możliwość jej bezpiecznego użytkowania. Oprawy UV-C mogą być wykorzystywane jedynie jako komponenty systemu wyposażonego w odpowiednie zabezpieczenia, takie jak te opisane w instrukcji montażu i/lub instrukcji obsługi. Bezpośrednie wystawienie na promieniowanie UV-C jest niebezpieczne. Oprawy oświetleniowe UV-C marki Philips mogą być sprzedawane wyłącznie przez wykwalifikowanych partnerów oraz instalowane przez specjalistów zgodnie z naszymi surowymi wymogami bezpieczeństwa i przepisami prawnymi. Nasze produkty UV-C nie są przeznaczone do używania w zastosowaniach ani w ramach czynności, które mogą skutkować śmiercią, urazami i/lub zniszczeniem środowiska bądź do tego prowadzić.
- [1] Zgodnie z wynikami testu laboratoryjnego przeprowadzonego przez Innovative Bioanalysis, certyfikowane laboratorium referencyjne CAP, CLIA, AABB, w pomieszczeniu o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z raportem z badań dostępnym w części „Powiązane narzędzia” na tej stronie internetowej.

Informacje ogólne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Osprzęt	HF-S [HF Selectalume]
Service Tag	Tak
Okres gwarancji	1 rok

Dane techniczne oświetlenia

Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu źródła światła	- °
Typ optyki	Raster lamelkowy
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość linii	50 Hz
Prąd rozruchowy	18 A
Czas rozruchu	0,35 ms
Zużycie energii	29,6 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.98
Połączenie	Szybkoszłączka 3-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	28
Nadaje się do losowego przełączania	Nie
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Interfejs sterownika	-
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Aluminium
Materiał optyki	Aluminium
Kolor Korpusu	Biały i czarny
Urządzenie montażowe	Wspornik do montażu ściennego
Całkowita długość	553 mm
Całkowita szerokość	185 mm
Całkowita wysokość	140 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	140 x 185 x 553 mm
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Waga netto (szt.)	6,290 kg

Certyfikaty i zastosowania

Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	-
Znak CE	Tak
Oznaczenie ENEC	-
Ryzyko fotobiologiczne	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Zakres temperatury otoczenia	Od +10°C do +40°C


UV

Promieniowanie UV-C	0,375 W
Promieniowanie UV-C zmierzone w odległości 2 m	356 mW/m ²
Promieniowanie UV-C zmierzone w odległości 0,2 m	4 266 mW/m ²

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja zużycia energii	+/-10%
----------------------------	--------

Rysunki techniczne



Powiązane Dokumenty

Dokumenty i Certyfikaty	Nazwa dokumentu	Pobierz
Installation Instructions	442294851683_MI_WL345W 1xTUV T5 25W HFS_2021_06_09.pdf	Pobierz
Installation Instructions	WL345W - Wall mount standard output - Mounting instructions - user manual.pdf	Pobierz

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Ocena zrównoważonego rozwoju	Unclassified
Klasa naprawy	Klasa naprawy D — produkt nie jest przeznaczony do naprawy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	WL345W 1xTUV T5 25W HFS
Pełna nazwa produktu	WL345W 1xTUV T5 25W HFS
Full EOC	871869690445900
Kod zamówienia	90445900
Materiał Nr (12NC)	919206000011
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696904459
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718696904459
Rodzina produktów	WL345W [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]