

WL346W 1xTUV T5 25W
HFS

919206000111



WL345W | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 1, HF-S | Reattore HF Selectalume, Bianco e nero, 29.6 W, 230 V

Come tutti gli altri apparecchi di questa serie, il sistema di disinfezione Philips UV-C upper air montato a parete è progettato per essere installato su pareti e per disinfettare l'aria in un'ampia gamma di applicazioni. Il sistema è ottimizzato per gli ambienti con soffitti di altezze ridotte, infatti i raggi UV-C vengono distribuiti all'altezza del dispositivo e al di sopra di esso. Il fascio di raggi UV-C viene controllato tramite riflettori specifici e il design dello schermo. Ciò consente di disinfettare l'aria dell'ambiente garantendo al contempo la continuità delle attività quotidiane sotto l'area in cui il dispositivo è attivo.

Avvertenze e sicurezza

- PERICOLO: prodotto a emissione di raggi UV, gruppo di rischio 3. Come qualsiasi altro sistema di disinfezione, le lampade e i dispositivi UV-C devono essere installati e utilizzati in modo corretto. L'esposizione diretta ai raggi UV-C può essere pericolosa e causare una reazione simile a una scottatura da sole sulla cute e gravi lesioni alla cornea. Poiché i raggi UV-C sono invisibili all'occhio umano, il dispositivo UV-C upper air deve essere installato con protezioni adeguate in modo che possa essere utilizzato in modo sicuro. I dispositivi UV-C upper air devono essere utilizzati solo come componenti di un sistema che include adeguate protezioni di sicurezza, fra cui quelle indicate nelle istruzioni di montaggio e/o nel manuale d'uso. L'esposizione diretta alla luce UV-C è pericolosa. Gli apparecchi d'illuminazione UV-C Philips devono essere venduti esclusivamente tramite partner qualificati e installati da tecnici qualificati nel rispetto dei nostri rigorosi requisiti di sicurezza e legali. I nostri prodotti UV-C non sono destinati all'uso in applicazioni o attività che possono causare e/o determinare decessi, lesioni personali e/o danni all'ambiente.
- [1] Secondo i risultati ottenuti dai test di laboratorio condotti da Innovative Bioanalysis, un laboratorio di riferimento per la sicurezza certificato CAP, CLIA, AABB, in un ambiente con sufficiente circolazione dell'aria. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al rapporto di prova disponibile nella sezione dedicata agli strumenti correlati di questa pagina Web.

Informazioni generali

Numero di riduttori	1 unità
Unità elettrica/alimentatore	HF-S [Reattore HF Selectalume]
Service tag	Sì
Periodo di garanzia	1 anno

Dati tecnici di illuminazione

Numero di sorgenti luminose	1
Angolo del fascio della sorgente luminosa	- °
Tipo di ottica	Schermo lamellare
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	-

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Corrente di spunto	18 A
Tempo di spunto	0,35 ms
Consumo energetico	29,6 W
Fattore di potenza (frazione)	0.98
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	28
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Interfaccia di controllo	-
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del riflettore	Alluminio
Materiale ottico	Alluminio
Colore alloggiamento	Bianco e nero
Dispositivo di montaggio	Staffa montaggio a parete
Lunghezza complessiva	553 mm
Larghezza complessiva	185 mm
Altezza complessiva	140 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	140 x 185 x 553 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Peso netto (Pezzo)	6,000 kg

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	-
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	-
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 3 @200mm to EN62778
Conformità a RoHS EU	Sì
Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40° C


UV

Radiazione UV-C	0,53 W
Irraggiamento UV-C definito a 2 m	972 mW/m²
Irraggiamento UV-C definito a 0,2 m	8.060 mW/m²

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza consumo energetico	+/-10%
-------------------------------	--------

Disegno tecnico



Documenti correlati

Documenti e certificati	Nome del documento	Download
Installation Instructions	442295472533_MI_WL346W 1xTUV T5 25W HFS_2021_06_09.pdf	Download

Dati sulla sostenibilità

Rating di sostenibilità	Unclassified
Classe di riparazione	Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	WL346W 1xTUV T5 25W HFS
Nome completo prodotto	WL346W 1xTUV T5 25W HFS
Full EOC	871016366504700
Descrizione codice locale	66504700
Codice d'ordine	66504700
Codice materiale (12NC)	919206000111
Codice locale	66504700
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163665047
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8710163665047
Codice famiglia prodotto	WL345W [PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR]

