



# Iluminación de emergencia LED

## Lum Emergencia LEDR1W5

Iluminación de emergencia LED, 2 W, 220 lm, 6500 K

El luminario Philips LED Emergency es una línea económica de unidades remotas de iluminación de emergencia que proporcionan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas con un presupuesto sensible al precio sin comprometer la calidad y la apariencia.

### Advertencias y seguridad

- Producto para uso en interiores
- Asegúrate de que el cable a tierra esté conectado correctamente
- El luminario se calienta durante el funcionamiento. Recomendamos primero desconectarlo y esperar hasta que se enfríe otra vez

### Datos del producto

| Información general                           |             |                                              |                                                      |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fuente de luz reemplazable                    | No          | Corriente de irrupción                       | 1 A                                                  |
| Controlador incluido                          | Sí          | Tiempo de irrupción                          | 0.5 ms                                               |
|                                               |             | Consumo de energía                           | 2 W                                                  |
|                                               |             | Factor de potencia (fracción)                | 0.9                                                  |
|                                               |             | Conexión                                     | Cables y guías flotantes                             |
|                                               |             | Cable                                        | -                                                    |
|                                               |             | Clase de protección IEC                      | Clase de seguridad II                                |
| Información técnica sobre la luz              |             |                                              |                                                      |
| Flujo luminoso                                | 220 lm      |                                              |                                                      |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K      |                                              |                                                      |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 100 lm/W    |                                              |                                                      |
| Índice de producción de color (IRC)           | -           |                                              |                                                      |
| Operación y aspectos eléctricos               |             | Controles y atenuación                       |                                                      |
| Voltaje de entrada                            | 120 a 277 V | Regulable                                    | No                                                   |
| Frecuencia de línea                           | 60 Hz       | Controlador/unidad de potencia/transformador | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |

Iluminación de emergencia LED

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Salida lumínica constante                   | No                               |
| Mecánica y carcasa                          |                                  |
| Material de la carcasa                      | Acrilonitrilo butadieno estireno |
| Color de la carcasa                         | Blanco                           |
| Altura total                                | 110 mm                           |
| Código de protección de ingreso             | IP20 [Protección para los dedos] |
| Peso neto (pieza)                           | 0.500 kg                         |
| Aprobación y aplicación                     |                                  |
| Rango de temperatura ambiente               | -20 a +45 °C                     |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC) |                                  |
| Tolerancia del flujo luminoso               | +/-10%                           |
| Tolerancia del consumo de energía           | +/-10%                           |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC) |                        |
| Vida útil media L70B50                                    | 30,000 hora(s)         |
| Información del producto                                  |                        |
| Nombre del producto del pedido                            | Lum Emergencia LEDR1W5 |
| Nombre del producto completo                              | Lum Emergencia LEDR1W5 |
| Código del pedido                                         | 919406020731           |
| N.º de material (12NC)                                    | 919406020731           |
| Numerador: cantidad por paquete                           | 1                      |
| EAN/UPC: producto/caja                                    | 8718699521677          |
| Numerador: paquetes por caja externa                      | 6                      |
| EAN/UPC - Caja                                            | 8718699521684          |

