



Infrarøde lamper, industribruk

PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12

De infrarøde glødelampene fra Philips er utformet for tøffe forhold som på gårder, baderom, kjøkken og de nærmeste omgivelsene. De har en forsterket konstruksjon som gjør bruk av hardt glass. Den kompakte formen og universelle fatningen gjør at de kan brukes sammen med alt egnet utstyr. Varmelamper er en veldig god metode for å generere varme. De infrarøde lampene fra Philips gir direkte varme, uten trekk, til dyr og mennesker, men også til mat. Disse fordelene gjør at bønder, forbrukere og kokker over hele verden velger infrarøde lamper fra Philips, siden de er de mest solide og effektive lampene til disse bruksområdene.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	5 000 time(r)
Anslått levetid (timer)	5 000 time(r)
Lighting Technology	Incandescent

Teknisk belysning	
Fargebetegnelse	C

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	175 W
Spenning (nom.)	240 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Hardt glass
Lyspæreform	PAR38
Nettvekt (stykk)	308,000 g

Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Fullstendig produktnavn	PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Full EOC	871150012895915
Lokal kodebeskrivelse	3776724
Bestillingskode	923801345506
Materialenr. (12NC)	923801345506
Lokal bestillingskode	3776724

Infrarøde lamper, industribruk

Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500128959
SAP-teller – pakker per utvendige	12

EAN/UPC – boks	8727900207293
----------------	---------------

Målskisse



Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

