



Reflector Infrared BR40, PAR38

175PAR38/HEAT/CL 120V 12/1

La familia Philips de luces incandescentes especializadas ofrece la luz perfecta para una impresionante iluminación de escaparates y acentuación, además de la iluminación general. Las lámparas infrarrojas de Philips son ideales para la calefacción y el secado en aplicaciones industriales y comerciales. Estas lámparas de calor infrarrojas, incandescentes y rellenas con gas alcanzan la temperatura completa casi de inmediato. De esta manera, se elimina el costoso tiempo de calentamiento. Generadores de calor eficientes que producen una cantidad mínima de rayos de luz y un volumen elevado de radiación infrarroja. La lámpara BR40 viene con un reflector incorporado para lograr el control de la energía radiante.

Datos del producto

Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	E26/50X39 [Skirted Medium Screw (PAR Lamps)]	Regulable	Sí
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]	Mecánica y carcasa	
Vida útil nominal	5,000 hora(s)	Acabado de la luz	Transparente
Vida útil promedio (horas)	5,000 hora(s)	Material del foco	Cristal duro
Lighting Technology	Incandescent	Forma del foco	PAR38
Información técnica sobre la luz		Peso neto (pieza)	308.000 g
Designación de color	C	Información del producto	
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto del pedido	175PAR38/HEAT/CL 120V 12/1
Consumo de energía	175 W	Nombre del producto completo	175PAR38/HEAT/CL 120V 12/1
Voltaje (nominal)	115-125 V	Full EOC	904667711626215
		Código del pedido	923813534608
		N.º de material (12NC)	923813534608
		Numerador: cantidad por paquete	1


Reflector Infrared BR40,PAR38

EAN/UPC: producto/caja 046677116262

Numerador: paquetes por caja externa 12

EAN/UPC - Caja 50046677145519

Plano de dimensiones



Product	D	C (max)	C1 (max)
175PAR38/HEAT/CL 120V 12/1	121 mm	135 mm	123 mm

