



Halogen Reflektor

6834 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GZ6.35
Betriebsstellung	P90/P15
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3330 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	100 W
Spannung (Nom)	12 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Reflektoroberfläche	Glatt
Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	0,024 kg
Produktdaten	
Bestell-Produktname	6834 100W GZ6.35 12V
Gesamtbezeichnung des Produkts	6834 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F
Gesamt-Produktcode	871150042731160
Bestellcode	42731160
Material-Nr. (12NC)	923916717104
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500427311
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500427328

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
6834 100W GZ6.35 12V	50 mm	42 mm

