Halogen Reflektor

6834 100W GZ6.35 12V

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GZ6.35
Betriebsstellung	P90/P15
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	50 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur	3330 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	100 W
Spannung (Nom)	12 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen
Reflektoroberfläche	Glatt
Kolbenform	R50
Nettogewicht (Stück)	0,024 kg

Produktdaten	
Bestell-Produktname	6834 100W GZ6.35 12V
Gesamtbezeichnung des Produkts	6834 100W GZ6.35 12V
Gesamt-Produktcode	871150042731160
Bestellcode	8711500427311
Material-Nr. (12NC)	923916717104
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500427311
Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500427328

Halogen Reflektor

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
6834 100W GZ6.35 12V	50 mm	42 mm

© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.