



# Halogéneo para Aplicações Industriais

## 14501 150W GX5.3 20V

As lâmpadas reflectoras de halogéneo da Philips oferecem a solução ideal e simples para uma vasta gama de sistemas de iluminação médica, de projecção e de iluminação científica. A sua fiabilidade comprovada torna-as ideais para instalações de adaptação. Os bicos estão perfeitamente alinhados para um desempenho otimizado da luz. Os reflectores dicróicos asseguram a dissipação do calor para a retaguarda do sistema óptico, o qual ajuda o sistema óptico a manter-se dentro dos limites de temperatura. Uma versão especial com filtro azul que bloqueia a luz indesejada acima dos 700 nm está disponível para aplicações de cura dentária. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso de um CRI de 100 – o mesmo da luz natural do sol para obtenção da melhor composição de cores possível. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua elevada emissão de lúmens, praticamente sem redução de lúmens, ao longo da sua vida útil.

### Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)	
Casquilho	GX5.3	20 V	
Posição de funcionamento	S105 [s105]	Controlos e regulação	
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	500 h	Regulável	Sim
Caraterísticas técnicas da luz		Características mecânicas e compartimento	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3150 K	Material da lâmpada	Quartzo UV aberto
Índice de Restituição Cromática (IRC)	100	Acabamento do refletor	Refletor facetado
Funcionamento e caraterísticas elétricas		Formato da lâmpada	R50
Consumo de Energia	150 W	Peso líquido (Peça)	0,026 kg

## Halogéneo para Aplicações Industriais

Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	DDL 150W 20V 24PK
Nome do produto completo	14501 150W GX5.3 20V
Código do produto completo	871150041061030
Código de encomenda	41061030

N.º material (12NC)	923921419794
Código de encomenda local	68416
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500410610
Numerador – Embalagens por caixa exterior	24
EAN/UPC – Caso	8711500419002

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
DDL 150W 20V 24PK	50,7 mm	44,5 mm

