



TUV PL-S - kompakt løsning til boliganvendelse

TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	2G7
Driftslevetid (nom.)	9.000 t

Lysteknisk

Forringelse i løbet af driftslevetid	20 %
--------------------------------------	------

Drift og el

Strømforsbrug	8,6 W
Lyskildens strømsstyrke (nom.)	0,17 A
Spænding (nom.)	60 V

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	30,000 g
--------------------	----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
CE-mærke	Ja


UV

UV-C-stråling efter 100 timer	2,3 W
-------------------------------	-------


Produktdata

Ordreprodukt navn	TUV PL-S 9W/4P
Det fulde produkt navn	TUV PL-S 9W/4P
Full EOC	871150071083380
Ordrekode	927901904007
Materialenr. (12NC)	927901904007
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500710833
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	60
EAN/UPC – kasse	8711500710864

Målskitse



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

