



Produktbeschreibung:

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	2G7
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %
--	------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	8,6 W
Lampenstrom (Nom)	0,17 A
Spannung (Nom)	60 V

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	30,000 g
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
CE-Zeichen	Ja


UV

UV-C-Strahlung bei 100 Std.	2,3 W
-----------------------------	-------

Produktdaten


Bestell-Produktname	TUV PL-S 9W/4P
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV PL-S 9W/4P
Gesamt-Produktcode	871150071083380
Bestellcode	8711500710833
Material-Nr. (12NC)	927901904007
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500710833
Zähler - Pakete pro Außenkarton	60
EAN Umverpackung	8711500710864

Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

