



TUV PL-S – Kompakti ratkaisu asuinkohteisiin

TUV PL-S -lamput ovat pienikokoisia UV-C-lamppuja, joiden tuottaman valon aallonpituus on 254 nm. Pienen koon ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV PL-S -lamppujen UV-valon tuotto pysyy lähes vakiona niiden koko käyttöiän ajan. Yksikantaisen lampun vaihtaminen on myös helppoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Yleistä tietoa

Lampun kanta	2G7
Hyötykäyttöikä (nim.)	9 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Alenema hyötykäyttöiän aikana	20 %
-------------------------------	------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tehonkulutus	8,6 W
Lampun virta (nim.)	0,17 A
Jännite (nim.)	60 V


Mekaaniset tiedot ja runko

Nettopaino	30,000 g
------------	----------

Merkinnät ja luokitukset

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
CE-merkintä	Kyllä

Mittapiirros




UV

UV-C-säteily 100 käyttöikä tunnin kohdalla	2,3 W
--	-------

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TUV PL-S 9W/4P
Tuoteversion nimi	TUV PL-S 9W/4P
EOC-koodi	871150071083380
Sähkönumero	4922900
12NC-koodi	927901904007
12NC-koodi	927901904007
Sähkönumero	4922900
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8711500710833
Tuotepakkausten määrä laatikossa	60
Laatikon EAN-koodi	8711500710864

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

