



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor som ger designflexibilitet och passar för små systemkonstruktioner. TUV PL-S-ljuskällor ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information	
Sockel	2G7
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Nedgång efter användbar livslängd	20 %
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	8,6 W
Lampström (nom)	0,17 A
Spänning (nom)	60 V
Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	30,000 g

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
CE-märkning	Ja
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	2,3 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV PL-S 9W/4P
Fullständigt produktnamn	TUV PL-S 9W/4P
Full EOC	871150071083380
Beställningsnummer	927901904007
Materialnummer (12NC)	927901904007
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500710833

TUV PL-S


Räknare - antal förpackningar per kartong	60
EAN/UPC - Hölje	8711500710864

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-S 9W/4P

