



# TL5 Essential HE Super 80

## TL5 Essential 28W/827 1SL/40

La lampe Philips TL5 Essential Super80 est une nouvelle lampe fluorescente qui permet aussi bien aux utilisateurs individuels que professionnels de bénéficier d'une solution d'éclairage miniature et esthétique à un prix relativement bas.

### Mises en garde et sécurité


- Durée de vie de 20 000 heures (50 % de survie, cycle de 3 heures) avec ballast de préchauffage compatible ENEC. Les performances de durée de vie peuvent différer sur les ballasts non compatibles ENEC.

### Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Culot	G5	Forme de l'ampoule	T5
		Poids net (pièce)	0,086 kg
Données techniques de l'éclairage		Approbation et application	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]	Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Flux lumineux	2 900 lm		
Couleur	Blanc incandescent	Données du produit	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	Nom du produit de la commande	TL5 Essential 28W/827 1SL/40
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	94 lm/W	Nom de produit complet	TL5 Essential 28W/827 1SL/40
Indice de rendu de couleur (IRC)	82	Full EOC	872790092135900
Fonctionnement et électricité		Code de commande	927926782758
Consommation électrique	27,8 W	Code 12NC	927926782758
Courant lampe (nom.)	0,170 A	Numérateur - Quantité par kit	1
Commandes et gradation		Code EAN – Produit/Boîte	8727900921359
Variation de l'intensité lumineuse	Non	Conditionnement par carton	40
		EAN/UPC - Boîte	8727900921366


# TL5 Essential HE Super 80

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 28W/827 1SL/40	17,0 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm

## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/827 1SL/40

