



# TL5 Essential HE Super 80

## 28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube

A lâmpada Philips TL5 Essential Super80 é uma nova lâmpada fluorescente que proporciona aos usuários finais uma solução de iluminação estética e miniaturizada com alta confiabilidade a baixo preço.

### Avisos e Segurança

- 20.000 horas de vida com reator tipo partida programada compatível com ENEC.

### Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil nominal	15.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo luminoso	2.900 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94 lm/W
Color rendering index (CRI)	82

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	28 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A

Controles e dimerização	
Regulável	Não

Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5
Peso líquido (peça)	87,000 g

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	31 kWh

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube
Nome do produto completo	28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube
Full EOC	871150057045155
Descrição do código local	LAMPADA FLUOR TUBULAR TL5-28W-ESS/840
Código de encomenda	927926784058
Nº do material (12NC)	927926784058
Código local	TL5-28W-ESS/840
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500570451


## TL5 Essential HE Super 80

Numerador SAP – Embalagens por exterior 40

EAN/UPC – caixa


8711500570468

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
28 W G5 Cool white Linear fluorescent tube	17,0 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL5 Essential 28W/840 1SL/40

