



# TUV T8

## TUV T8 F17 1SL/25

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales               |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Culot                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Durée de vie utile (nom.)            | 9.000 h                         |
| Données techniques de l'éclairage    |                                 |
| Dépréciation à la durée de vie utile | 15 %                            |
| Fonctionnement et électricité        |                                 |
| Consommation électrique              | 16,7 W                          |
| Courant lampe (nom.)                 | 0,236 A                         |
| Tension (nom.)                       | 72 V                            |
| Mécanique et boîtier                 |                                 |
| Poids net (pièce)                    | 100,000 g                       |
| Approbation et application           |                                 |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)          | 5,0 mg                          |

| Marquage CE                   | Oui               |
|-------------------------------|-------------------|
| UV                            |                   |
| Rayonnement UV-C à 100 heures | 6 W               |
| Données du produit            |                   |
| Nom du produit de la commande | TUV T8 F17 1SL/25 |
| Nom de produit complet        | TUV T8 F17 1SL/25 |
| Code EOC                      | 871150026413840   |
| Code de commande              | 8711500264138     |
| Code 12NC                     | 927941904020      |
| Numérateur - Quantité par kit | 1                 |
| Code EAN - Produit/Boîte      | 8711500264138     |
| Conditionnement par carton    | 25                |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8711500264145     |

# TUV T8

## Schéma dimensionnel

| Product           | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TUV T8 F17 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604,0 mm |



## Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV T8 F17 1SL/25

