



TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con ampolla tubular de cristal en el formato pequeño T5

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	Single Pin
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Depreciación en vida útil	20 %
Longitud de arco O (nom.)	762 mm
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	40 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,425 A
Voltaje (nom.)	97 V
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	87,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	3,0 mg

Marca CE	Sí
UV	
Radiación UV-C en 100 h	14,8 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TUV 36T5 SP NO/32
Nombre completo del producto	TUV 36T5 SP NO/32
Full EOC	871150064036999
Código de pedido	64036999
Código 12NC	927970004099
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500640369
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	32
Embalaje con código EAN/UPC	8711500640376


TUV T5

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

