

TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32

TUV T5-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med enkel eller dubbel fattning. Ljuskällans diameter på bara 16 mm gör det möjligt att skapa små och flexibla system. TUV T5-ljuskällorna avger ett konstant UV-ljusflöde under hela sin livslängd.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata

Allmän information	
Socket	Single Pin
Livslängd (nom)	9 000 h

Ljusteknik	
Nedgång efter användbar livslängd	20 %
Båglängd O (Nom)	762 mm

Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	40 W
Lampström (nom)	0,425 A
Spänning (nom)	97 V


Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	87,000 g

Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
CE-märkning	Ja

UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	14,8 W


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV 36T5 SP NO/32
Fullständigt produktnamn	TUV 36T5 SP NO/32
Full EOC	871150064036999
Beställningsnummer	927970004099
Materialnummer (12NC)	927970004099
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500640369
Räknare - antal förpackningar per kartong	32

Måttskiss



Product	D (max)	O	C (max)	A (max)
TUV 36T5 SP NO/32	18,6 mm	762 mm	863,9 mm	845,4 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 36T5 SP NO/32

