

Svetelný zdroj na overovanie pravosti peňazí

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie, kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike, filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Všeobecné informácie

Pätica	G5
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	8 000 h

Svetelné technické

Kód farby	108 [08 lead free glass]
Označenie farby	Blacklight Blue

Prevádzkové a elektrické

Spotreba	4,5 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,170 A
Napätie (nom.)	29 V

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T5
Čistá hmotnosť (kus)	18,600 g

Schválenie a použitie


Značka CE	Áno
-----------	-----

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TL 4W BLB 1FM/10X25CC
Úplný názov produktu	TL 4W BLB 1FM/10X25CC


Úplný kód produktu	871150095101427
Objednávkový kód	95101427
Č. materiálu (12NC)	928000010803
Miestny objednávkový kód	TL4108
Čitateľ - množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC - produkt/puzdro	8711500951014
Čitateľ - počet balení v krabici	250
EAN/UPC - balenie	8711500951007

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL 4W BLB 1FM/10X25CC