



# Schwarzlicht TL Mini

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Die Schwarzlicht TL-Mini mit 16 mm Röhrendurchmesser besteht aus schwarzlichtblauem (dunkelblauem) Glas, das für UVA-Strahlung durchlässig ist, praktisch aber kein sichtbares Licht passieren lässt. Sie eignet sich deshalb ideal für eine schnelle Überprüfung UV-reflektierender Materialien. Insbesondere dient sie zu Analyse Zwecken in unterschiedlichen Bereichen und erlaubt die Schaffung von Spezialeffekten in der Unterhaltungsbranche.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Nettogewicht (Stück)	
Socket	G5		24,700 g
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	8.000 Stunde(n)	Genehmigung und Anwendung	
		CE-Zeichen	Ja
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Farbcode	108 [08 lead free glass]	Bestell-Produktname	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Lichtfarbe	Schwarzlicht-Blau	Gesamtbezeichnung des Produkts	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
		Gesamt-Produktcode	871150095098727
Betrieb und Elektrik		Bestellcode	95098727
Systemleistung	6,0 W	Material-Nr. (12NC)	928000510803
Lampenstrom (Nom)	0,170 A	Lokaler Bestellcode	TL608
Spannung (Nom)	42 V	Anzahl pro Verpackung	1
		EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500950987
Mechanik und Gehäuse		Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
Kolbenform	T5		

# Schwarzlicht TL Mini

EAN Umverpackung


8711500950970

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

