



TL Mini Lumière noire

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Cette lampe TL miniature (diamètre de tube de 16 mm) en verre bleu ultraviolet (lumière noire) transmet le rayonnement UV-A, mais ne produit qu'une lumière visible minimale. C'est la solution idéale pour détecter rapidement les matériaux réflecteurs d'UV. Elle est utilisée notamment à des fins de test, d'inspection et d'analyse dans diverses branches de l'industrie, par exemple, en criminologie, philatélie et médecine. En outre, elle sert à la création d'effets spéciaux dans le secteur des loisirs, comme les boîtes de nuit et les théâtres.

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	8'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	108 [08 lead free glass]
Désignation de la couleur	Blacklight Blue
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	6.0 W
Courant lampe (nom.)	0.170 A
Tension (nom.)	42 V
Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	T5

Poids net (pièce)	24.700 g
Approbation et application	
Marquage CE	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Nom de produit complet	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Code EOC	871150095098727
Code de commande	8711500950987
Code 12NC	928000510803
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500950987
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500950970


TL Mini Lumière noire

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212.1 mm	219.2 mm	216.8 mm	226.3 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

