



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G5
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
CE-Zeichen	Ja

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
--	------

UV

UV-C-Strahlung bei 100 Std.	2,5 W
-----------------------------	-------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	7,1 W
Lampenstrom (Nom)	0,145 A
Spannung (Nom)	56 V

Mechanik und Gehäuse


Nettogewicht (Stück)	25,300 g
----------------------	----------

Produktdaten

Bestell-Produktname	TUV 8W FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 8W FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150062368327
Bestellcode	8711500623683


Material-Nr. (12NC)	928001104013
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500623683
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500623706

Abmessungsskizzen



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX