



Lampe:

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.
- DANGER : produit ultra violet du groupe de risques 3. Ces lampes émettent un rayonnement UV haute puissance pouvant causer de graves blessures au niveau de la peau et des yeux. Évitez d'exposer les yeux et la peau à un produit dénué de protection. Utilisez uniquement dans un environnement clos protégeant les utilisateurs des rayonnements.
- Les plantes et/ou matières exposées à des rayons UV-C et/ou à l'ozone pendant une période prolongée sont susceptibles d'être endommagées et/ou décolorées.

Informations générales

Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
--------------------------------------	------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	7,1 W
Courant lampe (nom.)	0,145 A
Tension (nom.)	56 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	25,300 g
-------------------	----------

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Marquage CE	Oui

UV


Rayonnement UV-C à 100 heures	2,5 W
-------------------------------	-------

Données du produit

Nom du produit de la commande	TUV 8W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Code de commande	928001104013


Code 12NC	928001104013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500623683
Conditionnement par carton	250
EAN/UPC - Boîte	8711500623706

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

