



Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	15 %
--------------------------------------	------

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	15 W
Courant lampe (nom.)	0,4 A
Tension (nom.)	43 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	25,700 g
-------------------	----------

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
-----------------------------	--------


UV

Rayonnement UV-C à 100 heures	4,2 W
-------------------------------	-------

Données du produit


Nom du produit de la commande	TUV 16W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 16W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150063869427
Code de commande	63869427
Code 12NC	928002004013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500638694
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500638717

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX